

非接触、顔認証で出退勤管理。名前、出退勤時刻、顔写真、体温、IDカード (NFC) 対応。



AIFace

種別	品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(kg)
標準タイプ	E-204	オープン価格	幅135×奥行272×高さ410	3
ロングタイプ	E-206	オープン価格	幅135×奥行272×高さ1500	7.2
JANコード	梱包数			
標準タイプ	4903180194605	1台		
ロングタイプ	4903180194629	1台		
●電源 AC100V				

項目	仕様
表示部	ディスプレイ 8インチ IPS 液晶 タッチパネル付 解像度 1200×800
センサー	温度センサー 赤外線 IRセンサー 体温感知距離 約0.5~1m 体温測定時間約 約1秒 測定誤差 ±0.3℃ 測定温度範囲 30℃~45℃
カメラ	カメラタイプ 双眼カメラ 200万画素
本体部	本体サイズ 135×272×35mm ※スタンド含まず 本体重量 1.2kg 電源 ACアダプター AC100V 50/60Hz DV 12V 2A 消費電力 12W 動作湿度 -20~55℃ / 10~90% (結露なきこと) 駆動OS Android 7.1 CPU RK3399 RAM 4MB FLASH 16MB 顔認識 30,000 人分の顔認識に対応

●本製品は医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。医療に使用する場合は精密な体温測定には医療用体温計をご使用ください。
●本製品の使用は医師の診断に代わるものではありません。高熱や発熱、特に乳幼児の場合は医師にご相談ください。

CONDOR
Trust of the Quality
山崎産業株式会社
http://www.yamazaki-sangyo.co.jp
第二営業本部 〒136-0075 東京都江東区新砂1-13-5 (業務用品事業) 山崎産業東京総合センタービル4F
TEL:(03)5677-3402 FAX:(03)5677-3406
カスタマーサービスセンター (9:00~12:00 13:00~17:00 土日・祝日を除く)
TEL:0120-941-239 FAX (03) 5677-3406
メールアドレス info2@yamazaki-sangyo.co.jp
●商品仕様及び価格は改良のため、予告なく変更することがあります。
●ご紹介する商品は印刷のため、お手もとに届く商品とは多少色味が異なる場合があります。(内容は2022年1月現在のものであります。)

選べる2サイズ

標準タイプ

ロングタイプ

公益社団法人 関西経済連合会 会員
ISO14001 認証取得
本社・製品開発本部・生産本部
板木工場・伊丹工場・岡山工場
ISO9001 認証取得
板木工場・伊丹工場・岡山工場
QAIC/JP/0083, QAIC/JP/0084

可視化アイテム

瞬時に体の表面温度おおよそ30℃から45℃の範囲を測定。また測定誤差は おおよそ±0.3℃です。(環境条件により差異有)

マスク非装着を認識してアラーム。おおよそ30,000人の顔データが登録可能。エチケット対策に身近なベストアイテム。

顔認証で出退勤管理
名前、出退勤時刻、顔写真、体温
IDカード (NFC) 対応

PC連動ソフトのインストール及び設定はお客様で行って頂く必要があります。PC連動によりCSVデータを取り込む事が可能です。PCはお客様準備となります。

ゲートとの連動可能
顔認識によりゲートとの連動が可能
ゲートとの連動は、ゲート設置業者様へご依頼下さい。

二酸化炭素濃度、温度、湿度の変化をお知らせ。

●ディスプレイに二酸化炭素(CO2)濃度を数値で表示し、設定値に達するとアラームにてお知らせします。室内の状況を可視化することで、適切なタイミングで換気を行えます。



CO2 ファインダー

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(g)
E-210	オープン価格	幅108×奥行96×高さ20	160(電池含む)
JANコード	梱包数		
4513554000533	1個		
●付属品:ACアダプター・USBケーブル ●電源 単4アルカリ電池3本:USB給電(5V2A)			

触れずに測る高精度温度計。測定時間1秒と瞬時に温度を測定。

表面温度モード 体温モード 選べる2つのモード。



非接触赤外線温度計E122 ※体温計ではありません。

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(g)
E-202	オープン価格	幅40 ×奥行40×高さ140	65 (電池除く)
JANコード	梱包数		
69391846125720	40個		

●本製品は非接触型の温度計です。人体や物体の表面温度の測定が可能です。
●周囲温度の違いにより、測定結果が異なりますのでご注意ください。
●表面温度モードでは範囲外の測定も可能ですが参考値となります。
●正確な温度測定が必要な場合は医療用機器をご使用ください。(本製品は医療機器ではありません)

◎価格は、税抜き価格で表示しています。

●お問い合わせは
青森県図書教育用品 (株)
〒036-8094 弘前市外崎3丁目3-2 2
TEL:0172-27-8811 FAX:0172-27-3214

20220105

新しい日常を支えるために



衛生対策用品 衛生対策用品専用WEBサイト
最新の製品情報・チラシがご覧いただけます。

学校・幼稚園向け 感染症対策商品

誰もが安心して過ごせる環境づくりを山崎産業の新しい使命として、衛生対策用品の開発・生産に取り組んでいます。

3層構造で、微小粒子、飛まつから作業者を守ります。



JIS T9001 適合審査合格品*
規格適合番号 M22110038
*日衛連が運営するJIS適合審査です

【防御】コンドルC
衛生対策マスクS 50枚入り

使い捨て式 3層構造

用途 飛まつ、微小粒子の遮断

品番	税抜価格	サイズ(cm)
SD834-000X-MB	オープン価格	約17.5×9.5
JANコード	梱包数	
197217	40箱	

●材質 マスク本体部:ポリプロピレン、耳ひも部:ポリウレタン・ナイロン、その他:ノーズフィッター(ポリエチレン・スチール) ●入数 50枚
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

工具不要で組み立て簡単。使用シーンに応じて自在に組み合わせられます。



【防御】コンドルC 飛沫防止パネルAP

組み合わせ自在

用途 卓上に設置し、対面接客や密接するデスクの仕切りや向かい合ったの食事等で咳、くしゃみなどの飛沫対策

種別	品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(kg)
600幅	YE-11-PC	オープン価格	幅600×奥行150×高さ約650	約2.1 (パネル重量約1.3)
900幅	YE-12-PC	オープン価格	幅900×奥行150×高さ約650	約2.8 (パネル重量約2.0)
JANコード	梱包数			
600幅	194575	1個		
900幅	194582	1個		
●材質 パネル:アクリル板(3mm)、脚部:MDF(ウレタン樹脂塗装)				

3つの視点で
菌やウイルスの衛生対策ができる
総合的なラインアップを
ご提供いたします。

- 【防御】物理的遮断
- 【除去】薬剤による即効性と不活性化
- 【可視化】非接触式管理 室内の状況

ゴムバンドでしっかり固定。防曇加工で视界もクリア。

【防御】コンドルC
フェイスシールド

防曇加工 フリーサイズ

用途 微小な粉塵や水滴などの飛沫が顔にかかることをできるだけ防ぐ

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(g)
SD782-000X-MB	オープン価格	幅約318×奥行約25×高さ約218	約32
JANコード	梱包数		
193646	200個		

小さなお子様が長時間の着用でも疲れにくい軽量設計。眼鏡の上から装着できます。

【防御】コンドルC
フェイスシールド(子供用)

防曇加工

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(g)
SD782-00SX-MB	オープン価格	幅約260×奥行約25×高さ約190	約23
JANコード	梱包数		
195008	200個		

【共通】●材質 シールド:PET(曇り止め加工)、額当て(スポンジ):ポリウレタン
○JIST8147 保護めがね試験実施済み

【防御】コンドルC
メガネ型フェイスシールド

防曇加工 フリーサイズ

用途 微小な粉塵や水滴などの飛沫が顔にかかることをできるだけ防ぐ

品番	税抜価格	サイズ(mm)
SD789-00LX-MB	オープン価格	幅約150×奥行約165×高さ約50
JANコード	梱包数	
193950	20個	

●材質 フレーム:ポリカーボネート、ストッパー:熱可塑性エラストマー
○JIST8147 保護めがね試験実施済み

品番	税抜価格	サイズ(mm)
SD790-00LX-MB	オープン価格	幅約252×高さ約195
JANコード	梱包数	
193967	20枚	

●材質 PET(曇り止め加工) ○JIST8147 保護めがね試験実施済み

【防御】コンドルC マウスシールド

防曇加工

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(g)
SD823-000X-MB	オープン価格	幅135×奥行45×高さ105	11
JANコード	梱包数		
195039	20個		

●材質 シールド:PET、フレーム:ABS樹脂

用途 アクリルパネル・パーティションの除菌洗浄

コンドル
パネルクリーン洗浄スプレー500mL

品番	税抜価格(1本)	標準使用量	容量(mL)
CH833-500X-MB	¥440	原液使用	約500
JANコード	梱包数		
196401	20本		

●液性 アルカリ性

※すべての菌を除去するわけではありません。拭き跡が残らず2度拭き不要。



ウイルス防御アイテム


顔幅を選ばずメガネの上からも装着可能。取り替え自在のフェイスフレームシールド。



口元の表情を隠さず、飛沫飛散をある程度防止します



パネル用洗浄液。皮脂などの油汚れをよくおとします。



ペダル式で衛生的に消毒。
市販のディスペンサーが利用できます。



用途 公共施設、商業施設などのエントランスや出入口に設置し、手指の消毒に使用。

除去 コンドルC
アルコール噴霧機I-F

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(kg)
YE-10-ID	オープン価格	幅約310×奥行約450×高さ約1310	7.8

色 IV ● BK ● (受注生産)

JANコード 193936 梱包数 1台

●材質 本体ベース:アルミダイカスト(アクリル焼付塗装)、本体支柱・フッシュ部:スチール(×ラミン焼付)、ボトル置き台:ステンレス、トレイ・ペダル:PP、マッド:塩化ビニル樹脂
◎高さ約139~294、幅約120、奥行120mm以内のポンプ式ディスペンサーがご利用できます。
※ディスペンサーは付属しません。

二度拭き不要で衛生的。
手指消毒にも使用できます。

除去 コンドルC
アルコール除菌液
70 4.3kg

保湿成分(グリセリン)配合

用途 手指の洗浄・器具の洗浄・衛生改善

●本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として手指消毒に使用することが可能です。

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(kg)
CH793-043X-MB	オープン価格	幅200×奥行130×高さ310	約4.7(容器重量含む)

JANコード 194063 梱包数 3本
●成分/液剤:エタノール65-75%、グリセリン、純水
※スプレーヘッドは付属しません。

CC.アルコール除菌液70のみをディスペンサーとして使用する場合はスプレーヘッドの購入が別途必要となります。

除去

コンドルC
アルコール除菌液70専用スプレーヘッド

品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(g)
FU831-000X-MB	オープン価格	幅104×高さ339	25

JANコード 196326 梱包数 50個
●材質 スプレーヘッド:PP、アジャスターキャップ:PP
チューブ:PE

手軽で簡単、
フッシュ式。
手・指の洗浄・消毒に。

除去 コンドルC
薬用消毒スプレー
470mL

指定医薬部外品

用途 手指・皮膚の洗浄・消毒

品番	税抜価格	サイズ(mm)	容量(mL)
CH788-470X-MB	¥1,600	幅75×奥行65×高さ180(ノズル収納時) 高さ210(使用時)	470

JANコード 193899 梱包数 20本

●有効成分(100mL中):日局濃ベンザルコニウム塩化物液50 0.1g(ベンザルコニウム塩化物として0.05w/v%)、添加物:エタノール、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液

コンドルC
薬用消毒スプレー470mLの
詰め替え用。

除去 コンドルC
薬用消毒
スプレー用
5L(詰め替え用)

指定医薬部外品

用途 手指・皮膚の洗浄・消毒

品番	税抜価格	サイズ(mm)	容量(L)
CH788-05LX-MB	¥12,500	幅185×奥行125×高さ300	5

JANコード 194568 梱包数 4本

●有効成分(100mL中):日局濃ベンザルコニウム塩化物液50 0.1g(ベンザルコニウム塩化物として0.05w/v%)、添加物:エタノール、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液

水がいらない
携帯用の手指洗浄スプレー。

除去 コンドルC
アルコール除菌クリーナー 100mL

保湿成分(グリセリン)配合 携帯用

用途 手指の洗浄・器具の洗浄・衛生改善

●本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として手指消毒に使用することが可能です。

品番	税抜価格	サイズ(mm)	容量(mL)
CH801-000X-MB	¥450	φ40×150	100

JANコード 194544 梱包数 48本

●成分/液剤:エタノール 65-75%、グリセリン、純水

手軽に洗浄・消毒。
携帯できるチューブ仕様の
ミルクタイプ消毒剤。

除去 コンドルC
薬用消毒ハンドミルク

販売名:消毒ハンドクリーンCB

指定医薬部外品

用途 手指消毒用

品番	税抜価格(1本)	サイズ(mm)	内容量(g)
YM-147L-HM	¥980	φ35×高さ137	60

JANコード 195190 梱包数 48本(小箱6本×6箱)

●成分 ベンゼトニウム塩化物 0.05w/v%
●添加物 精製水・カルボキシビニルポリマー・濃グリセリン・水酸化カリウム・ミリスチン酸イソプロピル・流動パラフィン・スクワラン・ワセリン・トコフェノール酢酸エステル・親油性モノステアリン酸グリセリル・ポリオキシエチレンセチルエーテル・エタノール・ヒアルロン酸ナトリウム(2)

手をかきずだけで消毒ができるセンサー感知式のアルコール噴霧機。



ロングセットは高さ調節することによりチャイルドタイプに変更可能です

高さ
約900mm

1分接触で99.9%の除菌とウイルス除去を実現
*全ての菌を除菌または除去するわけではありません。
*使用時には直接クロスに触れないように手袋などを着用してください。

HPワンミニッツバスター 塩化ベンザルコニウム配合
「塩化ベンザルコニウムは新型コロナウイルスに有効な界面活性剤として経済産業省より公表されている成分です」参照:経済産業省



除去 HPワンミニッツバスター
ウェットクロス30P

用途 ドアノブ、テーブル、ベンチ、ベッド、棚、など、手が頻りに触れる部位の洗浄・除菌。

品番	税抜価格	サイズ(mm)
MO738-000X-MB	¥400	200×300

JANコード 184774 梱包数 30袋(1袋30枚入)

●材質:レーヨン、ポリエステル
●成分:第4級アンモニウム塩、界面活性剤、防錆剤、エタノール

十分な換気がむずかしい、教育施設や公共施設、医療施設に安心を高精度なHEPAフィルタを搭載した空気清浄機で感染対策を



薄型・可動式で手軽に設置

- 換気が不十分な商業施設や店舗、レストランに設置し、換気と併用することで感染リスクを低減(厚生労働省は換気が悪い密閉空間ではHEPAフィルタ搭載の空気清浄機の使用を推奨)
- 移動が楽にできるキャスター付きで薄型のため、壁側やパーテーションがわりに手軽に設置可能
- 「HEPAフィルタ入ってます」シールでお客様に安心感を提供

抗ウイルスHEPAフィルタ ヴァニッシュ®を標準搭載

- 病院などの感染対策施設で長年使用されている、HEPAフィルタ
- HEPAフィルタでウイルスを捕集し、感染リスクを低減

内蔵されているHEPAフィルタ



へパウオール

カラー	品番	サイズ(mm)	重量(kg)
S/BK	E-221	約幅880×奥行95×高さ1415	約37

型 式	PHW-0151-PS
型 式 (ブラック)	PHW-0151-PS-B
サイズ (mm)	880 × 1415 × 95 (キャスター部幅: 330)
設定	弱 中 強 MAX
風 量 (m³/min)	3 5 7 15
騒音値 (dB)	36 42 47 59
消費電力 (W)	10 20 30 150
質 量 (kg)	約37
電 源	AC100V 50/60Hz

ウイルス除去アイテム